



ALFONZO

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

■ MONTERO®

NUVOLA L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONG LIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

MONTERO®

Jednoduché linie, pevná konstrukce z tvrdého dřeva a kovu společně s použitím vysoce kvalitních výplní zaručují dlouhou konstrukční pevnost sedací soupravy Nuvola L. Čalounění sedáků z vysoce kvalitní studené pěny potažené speciální Rhombo-fill® vrstvou poskytuje svým uživatelům středně tvrdou tuhost sezení. Opěrné polštáře jsou vyplněny studenou pěnou.

Motorové nebo manuální funkce relaxačního polohování opěrky s výsuvnou podnožkou jsou zase zárukou individuální nastavení jednotlivých sedáků u vybraných dílů.

Široká paleta vysoce kvalitních potahových kůží a precizní dílenské zpracování jsou zárukou luxusu sedací soupravy Nuvola L.

Nastavte si své pohodlí...

NUVOLA L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

Funkce WallAway relaxační polohování



Relaxační funkci WallAway - polohování
opěrek hlavy a podnožky - nabízíme ve třech
provedeních
- manuální (WA)
- 1-motorové (WA1)
- 2-motorové (WA2)



Spínače motorového ovládání
relaxačního polohování je
umístěno na boku sedáku.

Základní rozměry	
Výška	87–102 cm
Hloubka:	106 cm
Relax-hloubka:	175 cm
Výška sedu:	46 cm
Hloubka sedu:	56 cm
Područka:	31 cm
Područka u křesla:	25 cm

Záleží na každém detailu...

Kovová noha	Dřevěná noha	
výška 11 cm	výška 11 cm	
		
		natur
		olše
		antik
		černá
		dub bianco

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

MONTERO®

Ostatní funkce sedací soupravy



NUVOLA L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

Relaxační polohování kanape



Výplň Rhombo-fill®

Model vyznačuje velmi měkkým a opticky výrazně ležérním komfortem sezení, připomínajícím péřovou výplň. Tato výplň se optimálně přizpůsobí Vaším proporcím. Otisky jednotlivých komor výplně jsou konstrukční vlastnost. Výrazně zvlněný vzhled a otisky po sezení jsou znakem ležérního polstrování, které dává modelu jeho komfortní charakter. Jedná se o záměrný a pro zboží přirozený efekt.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

MONTERO®

U nás si vyberete
z více než

120 odstínů
potahových kůží



Doprava, vymošení a montáž – ZDARMA


Sedací soupravu vám dovezeme přímo z výroby vlastními firemními vozy a kvalifikovanými firemními pracovníky po celé ČR a SR. Sedací soupravu vám naši kvalifikovaní pracovníci vynesou až do bytu nebo domu a namístě smontují.

TYPOVÝ PLÁN – NUVOLA L		
Č. Artikl	Zobrazení	Popis
SOFA / KANAPE		
5		3-seďák s nastavením opěrky hlavy; pevné standardní provedení
3KV		
222 x 87 - 102 x 106 cm		
6		3-seďák s nastavením opěrky hlavy; WA-funkce za příplatek * - 2dílné dodání pro funkční variantu
3KWW		
222 x 87 - 102 x 106 cm		
7		2,5-seďák s nastavením opěrky hlavy; pevné standardní provedení
2,5KV		
196 x 87 - 102 x 106 cm		
8		2,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo nebo vpravo; WA-funkce za příplatek * - 2dílné dodání pro funkční variantu
2,5KWW		
196 x 87 - 102 x 106 cm		
9		2-seďák s nastavením opěrky hlavy, potažení zadní části; pevné standardní provedení
2KV		
170 x 87 - 102 x 106 cm		
10		2-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo nebo vpravo, potažení zadní části; WA-funkce za příplatek * - 2dílné dodání pro funkční variantu
2KWW		
170 x 87 - 102 x 106 cm		
11		2-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, potažení zadní části
2SKV		
170 x 87 - 102 x 106 cm		
KŘESLO		
12		Křeslo s nastavením opěrky hlavy, potažení zadní části (područka má jiné rozměry než sedací souprava)
1KV		
104 x 87 - 102 x 106 cm		
KONCOVÝ PRVEK		
13		3-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo; pevné standardní provedení
3LKV		
191 x 87 - 102 x 106 cm		
14		3-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo; pevné standardní provedení
3RKV		
191 x 87 - 102 x 106 cm		
15		3-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo; WA-funkce za příplatek * - 2dílné dodání pro funkční variantu
3LKWW		
191 x 87 - 102 x 106 cm		
16		3-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo; WA-funkce za příplatek * - 2dílné dodání pro funkční variantu
3RKWW		
191 x 87 - 102 x 106 cm		
17		2,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo; pevné standardní provedení
2,5LKV		
165 x 87 - 102 x 106 cm		
18		2,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo; pevné standardní provedení
2,5RKV		
165 x 87 - 102 x 106 cm		

Č. Artikl	Zobrazení	Popis
19		2,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo; WA-funkce
2,5L KWW		
165 x 87 - 102 x 106 cm		
20		2,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo; WA-funkce za příplatek * - 2dílné dodání pro funkční variantu
2,5R KWW		
165 x 87 - 102 x 106 cm		
21		2-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo; pevné standardní provedení
2LKV		
139 x 87 - 102 x 106 cm		
22		2-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo; pevné standardní provedení
2RKV		
139 x 87 - 102 x 106 cm		
23		2-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo; WA-funkce za příplatek * - 2dílné dodání pro funkční variantu
2LKWW		
139 x 87 - 102 x 106 cm		
24		2-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo; WA-funkce za příplatek * - 2dílné dodání pro funkční variantu
2RKWW		
139 x 87 - 102 x 106 cm		
25		2-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vlevo
2SLKV		
139 x 87 - 102 x 106 cm		
26		2-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vpravo
2SRKV		
139 x 87 - 102 x 106 cm		
27		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo; pevné standardní provedení
1,5LKV		
113 x 87 - 102 x 106 cm		
28		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo; pevné standardní provedení
1,5RKV		
113 x 87 - 102 x 106 cm		
29		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo; WA-funkce za příplatek * - pro funkční variantu
1,5LKW		
111 x 87 - 102 x 106 cm		
30		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo; WA-funkce za příplatek * - pro funkční variantu
1,5RKWW		
111 x 87 - 102 x 106 cm		
31		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vlevo
1,5SLKV		
113 x 87 - 102 x 106 cm		
32		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vpravo
1,5SRKV		
113 x 87 - 102 x 106 cm		
33		1-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo; pevné standardní provedení
1LKV		
87 x 87 - 102 x 106 cm		
34		1-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo; pevné standardní provedení
1RKV		
87 x 87 - 102 x 106 cm		

Č. Artikl	Zobrazení	Popis
35		1-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo; WA-funkce za příplatek * - pro funkční variantu
1LKWW		
85 x 87 - 102 x 106 cm		
36		1-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo; WA-funkce za příplatek * - pro funkční variantu
1RKWW		
85 x 87 - 102 x 106 cm		
37		1-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vlevo
1SLKV		
87 x 87 - 102 x 106 cm		
38		1-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vpravo
1SRKV		
87 x 87 - 102 x 106 cm		
39		2-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vlevo
AhoL 2KV		
169 x 87 - 102 x 106 cm		
40		2-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vpravo
2KV AhoR		
169 x 87 - 102 x 106 cm		
41		2-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo - možné pouze v kombinaci s díly bez lůžkové úpravy a díly s WA-funkcí
AhoL 2SKV		
169 x 87 - 102 x 106 cm		
42		2-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo
2SKV AhoR		
169 x 87 - 102 x 106 cm		
43		2-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vlevo
AhoFL 2KV		
169 x 87 - 102 x 106 cm		
44		2-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vpravo
2KV AhoFR		
169 x 87 - 102 x 106 cm		
45		2-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo - možné pouze v kombinaci s díly bez lůžkové úpravy a díly s WA-funkcí
AhoFL 2SKV		
169 x 87 - 102 x 106 cm		
46		2-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo
2SKV AhoFR		
169 x 87 - 102 x 106 cm		
47		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vlevo
AhoL 1,5KV		
143 x 87 - 102 x 106 cm		
48		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy a úložným prostorem, područka vpravo
1,5KV AhoR		
143 x 87 - 102 x 106 cm		
49		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo - možné pouze v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez WA-funkce
AhoL 1,5SKV		
143 x 87 - 102 x 106 cm		
50		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo - možné pouze v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez WA-funkce
1,5SKV AhoR		
143 x 87 - 102 x 106 cm		

č. Artikel	Zobrazení	Popis
51		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy a přístavným vyklápěcím taburetem vlevo
AhoFL 1,5KV		
143 x 87 - 102 x 106 cm		
52		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy a přístavným vyklápěcím taburetem vpravo
1,5KV AhoFR		
143 x 87 - 102 x 106 cm		
53		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, úložným prostorem a přístavným vyklápěcím taburetem vlevo
AhoFL 1,5SKV		
143 x 87 - 102 x 106 cm		
54		1,5-seďák s nastavením opěrky hlavy, úložným prostorem a přístavným vyklápěcím taburetem vpravo
1,5SKV AhoFR		
143 x 87 - 102 x 106 cm		
55		Přistavný taburet vlevo, není kombinovatelný s rohy a samostatně stavitelný, možné pouze ve spojení s prvky s WA-funkcí
AhoL		
61 x 46 x 106 cm		
56		Přistavný taburet vpravo, není kombinovatelný s rohy a samostatně stavitelný, možné pouze ve spojení s prvky s WA-funkcí
AhoR		
61 x 46 x 106 cm		
57		Kanape rovné s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo - možné pouze v kombinaci s díly bez lůžkové úpravy a díly s WA-funkcí
CanGL KV		
117 x 87 - 102 x 175 cm		
58		Kanape rovné s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo - možné pouze v kombinaci s díly bez lůžkové úpravy a díly s WA-funkcí
CanGR KV		
117 x 87 - 102 x 175 cm		
59		Kanape rovné s nastavením opěrky hlavy s motorem (Touch Button), přestavitelné do relaxační polohy, područka vlevo (nutná vzdálenost 8 cm od stěny) - možné pouze v kombinaci s díly bez lůžkové úpravy a díly s WA-funkcí
CanG MoLKV		
117 x 87 - 102 x 175 - 211 cm		
60		Kanape rovné s nastavením opěrky hlavy s motorem (Touch Button), přestavitelné do relaxační polohy, područka vpravo (nutná vzdálenost 8 cm od stěny) - možné pouze v kombinaci s díly bez lůžkové úpravy a díly s WA-funkcí
CanG MoRKV		
117 x 87 - 102 x 175 - 211 cm		
61		Kanape s nastavením opěrky hlavy, područka vlevo - možné pouze v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez WA-funkce
CanLKV		
112 x 87 - 102 x 175 cm		
62		Kanape s nastavením opěrky hlavy, područka vpravo - možné pouze v kombinaci s díly s lůžkovou úpravou a díly bez WA-funkce
CanRKV		
112 x 87 - 102 x 175 cm		

Č. Artikel	Zobrazení	Popis
TABURET		
106		Taburet, s trvalým čalouněním
Ho	65 x 46 x 65 cm	
107		Taburet, vyklápěcí
HoF	65 x 46 x 65 cm	
108		XXL-Taburet, s trvalým čalouněním
XXL Ho	131 x 46 x 68 cm	
109		XXL-taburet, vyklápěcí
XXL HoF	131 x 46 x 68 cm	
POLŠTÁŘ		
110		Polštář
Polštář 40 x 40	40 x 40 cm	
111		Polštář
Polštář 50 x 50	50 x 50 cm	
112		Ledvinový polštář pro 2-sedák/2,5-sedák, vyplň: peří / polyeterová pěna
Ledvinový polštář malý	58 x 25 cm	
113		Ledvinový polštář pro 3-sedák/1,5-sedák, vyplň: peří / polyeterová pěna
Ledvinový polštář velký	70 x 25 cm	
PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY		
114		Příplatek za relaxační opěradlo u kanape Možné pouze u elementů č. 57, 58, 61, 62
Příplatek relax funkce v rohu		
115		Příplatek polohování područky
Příplatek za polohování područek		
116		Příplatek pro sedák WA1 WallAway motorové (vhodné elementy jsou označeny *)
Příplatek WallAway WA1		
117		Příplatek pro sedák WA2 - WallAway 2-motorové polohování + motorové polohování podhlavníku (vhodné elementy jsou označeny *)
Příplatek WallAway WA2		
118		Příplatek za akumulátor, pro bezdrátový provoz WA-funkcí pouze v kombinaci s WA1 nebo WA2
Příplatek za baterii		
119		Příplatek za lůžko se stálým potahem
Příplatek za potažení lůžka		

Rozměry uvedené v tabulce jsou v pořadí: šířka x výška x hloubka

Rozměr s „pomlčkou (x - x)“ je údaj od-do.

Rozměr s „nebo (x nebo x)“ je údaj ovlivnitelný, např. výškou nohou.

Jak správně vyčistit a následně ošetřit potahovou kůži sedačky?

Aby si kůže zachovala svou atraktivitu, zůstala příjemně jemná na dotek a současně si dlouhodobě zachovala svou přirozenost, vyžaduje pravidelné ošetření. To však může být účinné pouze za předpokladu, že jsou póry kůže důkladně vyčištěny a impregnovány. Proto našim zákazníkům nabízíme možnost zakoupení vysoce kvalitních prostředků na ošetřování kůže sedacích souprav KERALUX Leather Care Set P. Je to perfektní kombinace především pro hladké pigmentované kůže.

KERALUX LEATHER CARE SET

(impregnační sada na kůži)

KERALUX Soft Cleaner

uvolní póry kůže velice šetrně a důkladně odstraní všechny nečistoty, kterými se póry zanesly běžným používáním kožené sedací soupravy. Tím se umožní lepší proniknutí následně aplikovaného impregnačního prostředku do kůže.

Použití:

Před použitím KERALUX Soft Cleaneru lahvičku velmi dobře protřepejte a naneste malé množství na houbičku, která je součástí setu. Pozor, nikdy nenanášejte čisticidlo přímo na kůži sedací soupravy. Krouživým pohybem po povrchu kůže odstraňte její zašpinění. Občas propláchněte houbičku ve vlažné vodě a znovu na ní naneste malé množství čistícího prostředku. Na silně znečištěných místech nechte pěnu působit déle. Potom kůži otřete bavlněným hadříkem. Kůži čistěte vždy v celé ploše, tzn. od švu ke švu. Neprovádějte lokální čištění v místě znečištění. Následně nechte kůži dobře oschnout.

TIP PRO VÁS: Pro zabránění nežádoucího působení vodního kamene při čištění použijte vždy pouze destilovanou vodu.

KERALUX Care Lotion P

Po důkladném vyčištění kůže, je třeba její povrch ošetřit impregnačním prostředkem KERALUX Care Lotion P, který dodává kůži optimální hydrataci, vláčnost a zároveň ji impregnuje. Je součástí tohoto setu. KERALUX Care Lotion P dodává ochranný UV filtr, který zabraňuje vyblednutí barvy kůže. Dále je obohacen o antioxidační složku, která přispívá k dlouhé životnosti kůže sedací soupravy.

Použití:

Lahvičku s prostředkem důkladně protřepejte a naneste malé množství KERALUX Care Lotion P na hadřík. Promněte a lehkými krouživými pohyby naneste v tenké vrstvě na předem důkladně vyčištěnou potahovou kůži sedačky. Případný přebytek ošetřujícího mléka setřete bavlněným hadříkem, dokud nezaschl. Takto ošetřená potahová kůže sedací soupravy je nejlépe vyčištěna a současně dobře chráněna před předčasným vyblednutím.

Doporučení čištění a následné impregnační ošetření kožené sedací soupravy prostředky KERALUX Leather Care je optimální provádět 2x ročně.



RYCHLÁ POMOC PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

KERALUX MAGIC INK ROLLER I PLUS

Na čerstvé skvrny od propisky, inkoustu, rtěnky, krému na boty apod.

Použitelné na lehce pigmentovanou a pigmentovanou úseň. Nepoužívat na přírodní úsně (úsně barvené čistým anilinem) a úsně z nubuku a plyše.

Použití:

Láhev protřepte. Vyzkoušejte snášenlivost přípravku na méně viditelném místě. Nanášejte odstraňovač na skvrnu, dokud se nečistota nenaruší. Poté ji sejměte prostředkem KERALUX Soft Cleaner a naneste ochranný krém KERALUX Care Lotion P.



Na čerstvé skvrny

KERALUX BALLPOINT PEN REMOVER II

(odstraňovač starých skvrn od propisek, inkoustu, rtěnky a podobně)

Skvrny od propisky, inkoustu, rtěnky, krému na boty apod. Použitelné na všechny druhy úsně.

Použití:

Láhev protřepte. Vyzkoušejte snášenlivost přípravku na méně viditelném místě, mohl by narušit barvu. (Pokud k tomu dojde, přípravek nepoužívejte a poraďte se s odborníkem.) Na skvrnu nanášejte odstraňovač bez přestání nejdéle po dobu 5 sekund. Narušenou nečistotu odstraňte suchým papírovým kapesníkem. Úseň nechte důkladně uschnout. V případě potřeby proces opakujte. Poté ošetřete prostředkem KERALUX Soft Cleaner a naneste ochranný krém KERALUX Care Lotion P.



Na starší skvrny