



OR
m
A
D

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

MONTERO®

DABO L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

MONTERO®



Sedačka,
která se přizpůsobí vám...

Dabo L je sedací souprava poskytující na výběr ze dvou různých výplní čalounění – výplň z vysoce kvalitní studené pěny položené na vlnitých pružinách v kovovém rámu s měkčí tuhostí sedu, nebo Super-Bonell pružinové jádro pokryté vrstvou studené pěny s tvrdší tuhostí sedu – za stejnou cenu. Výplň se specifikuje při objednávce. Standardně se tato sedačka dodává s měkčí tuhostí sedu ze studené pěny na vlnitých pružinách.

Jedná se o klasickou sedací soupravu se dvěma výškami sedu na výběr a vysokými opěrnými polštáři. Kostra je z tvrdého bukového dřeva.

DABO L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

MONTERO®

3+2+1

Vysoká variabilita sedací soupravy Dabo L umožňuje i klasickou sestavu z volně stojících prvků v různých kombinacích.

Základní rozměry

Výška:	94 cm
Hloubka:	92 cm
Výška sedu:	45 cm
Hloubka sedu:	54 cm
Područka:	19 cm
Sklopná područka	19 – 32 cm



2D grafický návrh a poradenská služba - ZDARMA

Vyškolený personál našich prodejen pro vás připraví 2D grafický návrh sestavy sedací soupravy dle vašich prostorových s funkčních požadavků. Navíc Vám poradí s výběrem nejvhodnějšího typu sedací soupravy a jejího potahového materiálu, včetně údržby.

DABO L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA



Plocha lůžka

Standardně je plocha lůžka potažena kvalitním matracovým potahem a opatřena kovovou úchytkou. Na přání zákazníka lze potáhnout plochu lůžka stejnou potahovou kůží.

Doprava, vnošení a montáž – ZDARMA



Sedací soupravu vám dovezeme přímo z výroby vlastními firemními vozy a kvalifikovanými firemními pracovníky po celé ČR a SR. Sedací soupravu vám naši kvalifikovaní pracovníci vynesou až do bytu nebo domu a namístě smontují.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Frankfurt MONTERO®



Plocha lůžka je dostatečně velká pro pohodlné nouzové přespání nečekané návštěvy.

Záleží na každém detailu...

Dřevěná noha

výška 3,5 cm
prvky s nižší světlou výškou,
područka vpředu a vzadu




výška 11/13 cm
u elementů s větší
světlou výškou

- natur
- olše
- antik
- černá
- dub bianco

Kovová noha

výška 3,5 cm
prvky s nižší světlou výškou,
područka vpředu a vzadu



výška 11/13 cm
u elementů s větší
světlou výškou

POZNÁMKA:

11 cm
standardní výška sedu 45 cm
13 cm
výška sedu 47 cm

DABO L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

Sklopná područka



Podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem



Relaxační polohování opěrných polštářů v rohu sedací soupravy



Máte na výběr...

Vedle možnosti zvolit si tuhost sedu máte na výběr i ze dvou výšek sedu a to 45 cm (standardně dodávané) nebo 47 cm.

Můžete si zvolit jednu ze dvou variant područky - užší sklopné, nebo širší oblejší.



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

MONTERO®

2 typy područek:

A
možná též sklopná



B





Od návrhu po montáž ...

Speciálně vyškolený tým na prodejnách velmi ochotně našim zákazníkům poradí s výběrem typu sedací soupravy, předvede a vysvětlí ovládání jednotlivých funkcí a pomůže s výběrem vhodného potahového materiálu.

Namísto vytvoří 2D grafický návrh na základě Vámi dodaných informací o prostoru, kde má být sedací souprava umístěna.

Sedací souprava je následně přivezena přímo z výroby ke koncovému zákazníkovi domů našimi firemními vozy a kvalifikovaní pracovníci ji vynesou a smontují na Vámi určeném místě.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
MONTERO®



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
MONTERO®

Úložné prostory

Úložný prostor zásuvka a vyklápěcí kanape s úložným prostorem jsou ukázkou toho, že sedačka nemusí být jen pohodlná a krásná, ale také praktická

Nejvyšší kvalita, perfektní zpracování, nadstandardní služby

Kolekce našich kožených sedacích souprav se vedle užití vysoce kvalitních silných přírodních kůží vyznačuje perfektním čalounickým zpracováním. Tím dostává zákazník jen ten nejvyšší luxus.

A aby byl požitek ze sedací soupravy dokonalý, poskytujeme našim zákazníkům balíček nadstandardních služeb, jako jsou vytvoření 2D grafického návrhu a poradenské služby, doprava po celé ČR a SR, vnošení a montáž či likvidace obalů, případně i staré sedací soupravy a to vše naprosto ZDARMA.



Více než 120 odstínů potahových kůží

Semianilinová kůže

Na dotek je semianilin velmi příjemný, opticky velmi atraktivní a homogennější nežli nubuk-anilin. Má jednotný odstín, který stejně jako ostatní vlastnosti této kůže určuje luxusní vzhled sedací soupravy.



Křeslo

Křeslo k sedací soupravě Dabo L můžete nechat vybavit podhlavníkem s nastavitelnou výškou a sklonem. V nabídce je k dispozici i křeslo s výsuvnou podnožkou.

SOFA / KANAPE

Č. Artikl	Zobrazení	Popis
5		3-seďák
3		216 x 94 nebo 96 x 92 cm
5.1		3-seďák s relaxačním výsuvem 2dílný design Relaxační plocha: cca 170x125 cm
3RA		216 x 94 nebo 96 x 92 cm
6		2,5-seďák
25		188 x 94 nebo 96 x 92 cm
7		2-seďák; potažení zadní části
2		158 x 94 nebo 96 x 92 cm
8		2-seďák s úložným prostorem; potažení zadní části
2S		158 x 94 nebo 96 x 92 cm

KŘESLO

9		Křeslo, potažení zadní části, není se sklopnou područkou
1		94 x 94 nebo 96 x 92 cm

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /

10		Křeslo s výsuvným taburetem, potažení zadní části, není možné se sklopnou područkou
1Ho		94 x 94 nebo 96 x 92 cm

KONCOVÝ PRVEK

11		3-seďák područka vlevo
3L		197 x 94 nebo 96 x 92 cm
12		3-seďák područka vpravo
3R		197 x 94 nebo 96 x 92 cm
13		2,5-seďák, područka vlevo
2.5L		169 x 94 nebo 96 x 92 cm
14		2,5-seďák, područka vpravo
2.5R		169 x 94 nebo 96 x 92 cm
15		2-seďák, područka vlevo
2L		139 x 94 nebo 96 x 92 cm
16		2-seďák, područka vpravo
2R		139 x 94 nebo 96 x 92 cm
17		2-seďák s úložným prostorem, područka vlevo
2SL		139 x 94 nebo 96 x 92 cm
18		2-seďák s úložným prostorem, područka vpravo
2SR		139 x 94 nebo 96 x 92 cm

Č. Artikl	Zobrazení	Popis
19		1,5-seďák, područka vlevo
1.5L		101 x 94 nebo 96 x 92 cm
20		1,5-seďák, područka vpravo
1.5R		101 x 94 nebo 96 x 92 cm
21		1,5-seďák s úložným prostorem, područka vlevo
1.5SL		101 x 94 nebo 96 x 92 cm
22		1,5-seďák s úložným prostorem, područka vpravo
1.5SR		101 x 94 nebo 96 x 92 cm
23		1-seďák, područka vlevo ; není možné kombinovat s rohem; možno kombinovat s díly s příčným lůžkem
1L		81 x 94 nebo 96 x 92 cm
24		1-seďák, područka vpravo; není možné kombinovat s rohem; možno kombinovat s díly s příčným lůžkem
1R		81 x 94 nebo 96 x 92 cm
25		1-seďák s úložným prostorem - zásuvkou, područka vlevo ; není možné kombinovat s rohem; kombinovatelný s díly s příčným lůžkem
1SL		81 x 94 nebo 96 x 92 cm
26		1-seďák s úložným prostorem - zásuvkou, područka vpravo; není možné kombinovat s rohem; kombinovatelný s díly s příčným lůžkem
1SR		81 x 94 nebo 96 x 92 cm
27		Přistavý taburet vlevo, není možné umístit přímo u rohu, není samostatně stavitelný
AhoL		53 x 45 nebo 47 x 92 cm
28		Přistavý taburet vpravo, není možné umístit přímo u rohu, není samostatně stavitelný
AhoR		53 x 45 nebo 47 x 92 cm
29		Přistavý taburet vyklápěcí vlevo, není možné umístit přímo u rohu, není samostatně stavitelný
AhoFL		53 x 45 nebo 47 x 92 cm
30		Přistavý taburet vyklápěcí vpravo, není možné umístit přímo u rohu, není samostatně stavitelný
AhoFR		53 x 45 nebo 47 x 92 cm
31		Kanape, područka vlevo
CanL		87 x 94 nebo 96 x 164 cm
32		Kanape, područka vpravo
CanR		87 x 94 nebo 96 x 164 cm

Č. Artikl	Zobrazení	Popis
33		Kanape rozkládací s integrovaným úložným prostorem, područka vlevo ; není možné se sklopnou područkou
CanFL		87 x 94 nebo 96 x 164 cm
34		Kanape rozkládací s integrovaným úložným prostorem, područka vpravo; není možné se sklopnou područkou
CanFR		87 x 94 nebo 96 x 164 cm
35		Kanape s ručně přestavitelnou relaxační funkcí, područka vlevo, není možné se sklopnou područkou, nutná vzdálenost 10 cm od stěny (s podhlavníkem cca 35 cm)
CanMoL		87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm
36		Kanape s ručně přestavitelnou relaxační funkcí, područka vpravo, není možné se sklopnou područkou, nutná vzdálenost 10 cm od stěny (s podhlavníkem cca 35 cm)
CanMoR		87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm
36.1		Kanape s ručně přestavitelnou relaxační funkcí, područka vlevo, není možné se sklopnou područkou, nutná vzdálenost 10 cm od stěny (s podhlavníkem 35 cm)
CanManL		87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm
36.2		Kanape s ručně přestavitelnou relaxační funkcí, područka vpravo, není možné se sklopnou područkou, nutná vzdálenost 10 cm od stěny (s podhlavníkem 35 cm)
CanManR		87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm

MEZIPRVEK

37		3-seďák bez područek
3EL		178 x 94 nebo 96 x 92 cm
38		2,5-seďák bez područek
2.5EL		150 x 94 nebo 96 x 92 cm
39		2-seďák bez područek
2EL		120 x 94 nebo 96 x 92 cm
40		2-seďák s úložným prostorem, bez područek
2SEL		120 x 94 nebo 96 x 92 cm
41		1,5-seďák bez područek
1.5EL		82 x 94 nebo 96 x 92 cm
42		1,5-seďák s úložným prostorem, bez područek
1.5SEL		82 x 94 nebo 96 x 92 cm
43		1-seďák bez područek
1EL		62 x 94 nebo 96 x 92 cm

Č. Artikl	Zobrazení	Popis
44		1-seďák s úložným prostorem, bez područek
1SEL		62 x 94 nebo 96 x 92 cm
ROH		
45		Špičatý roh, není možné s trapézovým příčným lůžkem
SE		87 x 94 nebo 96 x 87 cm
46		Špičatý roh s oboustranným relaxačním opěradlem (bez opření o stěnu), není možné s trapézovým příčným lůžkem
SERR		87 x 94 nebo 96 x 87 cm
47		Obýl roh možné pouze v kombinaci se sestavnými prvky bez lůžkové úpravy
RE		100 x 94 nebo 96 x 100 cm
48		Obýl roh s oboustranným relaxačním opěradlem (bez opření o stěnu), možné pouze v kombinaci se sestavnými prvky bez lůžkové úpravy
RERR		100 x 94 nebo 96 x 100 cm
49		Trapézový roh vlevo, možné pouze v kombinaci s trapézovým příčným lůžkem
PEL		100 x 94 nebo 96 x 100 cm
50		Trapézový roh vpravo, možné pouze v kombinaci s trapézovým příčným lůžkem
PER		100 x 94 nebo 96 x 100 cm
51		Trapézový roh vlevo s oboustranným relaxačním opěradlem (bez opření o stěnu), možné pouze v kombinaci s trapézovým příčným lůžkem
PELRR		100 x 94 nebo 96 x 100 cm
52		Trapézový roh vpravo s oboustranným relaxačním opěradlem (bez opření o stěnu), možné pouze v kombinaci s trapézovým příčným lůžkem
PERRR		100 x 94 nebo 96 x 100 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA

53		3-seďák s funkcí příčného lůžka, područka vlevo, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapi; Plocha lůžka: 224 x 125 cm
3AL		197 x 94 nebo 96 x 92 cm
54		3-seďák s funkcí příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapi; Plocha lůžka: 224 x 125 cm
3AR		197 x 94 nebo 96 x 92 cm
55		3-seďák s funkcí příčného lůžka bez područek, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapi; Plocha lůžka: 170 x 125 cm
3AEL		178 x 94 nebo 96 x 92 cm

Č. Artikl	Zobrazení	Popis
56		2,5-seďák s funkcí příčného lůžka, područka vlevo, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapi; Plocha lůžka: 196 x 125 cm
2.5AL		169 x 94 nebo 96 x 92 cm
57		2,5-seďák s funkcí příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapi; Plocha lůžka: 196 x 125 cm
2.5AR		169 x 94 nebo 96 x 92 cm
58		2,5-seďák s funkcí příčného lůžka, bez područek, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapi; Plocha lůžka: 142 x 125 cm
2.5AEL		150 x 94 nebo 96 x 92 cm
59		2-seďák s funkcí příčného lůžka, bez područek, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapi; Plocha lůžka: 112 x 125 cm
2AEL		120 x 94 nebo 96 x 92 cm
60		3-seďák s funkcí trapézového příčného lůžka, područka vlevo, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 237 x 125 cm
3APEL		197 x 94 nebo 96 x 92 cm
61		3-seďák s funkcí trapézového příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 237 x 125 cm
3APER		197 x 94 nebo 96 x 92 cm
62		3-seďák s funkcí trapézového příčného lůžka bez područek, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 183 x 125 cm
3APELEL		178 x 94 nebo 96 x 92 cm
63		3-seďák s funkcí trapézového příčného lůžka bez područek, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 183 x 125 cm
3APEREL		178 x 94 nebo 96 x 92 cm
64		2,5-seďák s funkcí trapézového příčného lůžka, područka vlevo, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 209 x 125 cm
2.5APEL		169 x 94 nebo 96 x 92 cm
65		2,5-seďák s funkcí trapézového příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 209 x 125 cm
2.5APER		169 x 94 nebo 96 x 92 cm
66		2,5-seďák s funkcí trapézového příčného lůžka, bez područek, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 155 x 125 cm
2.5APEL EL		150 x 94 nebo 96 x 92 cm
67		2,5-seďák s funkcí trapézového příčného lůžka, bez područek, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 155 x 125 cm
2.5APER EL		150 x 94 nebo 96 x 92 cm

Č. Artikl	Zobrazení	Popis
68		2-seďák s funkcí trapézového příčného lůžka, bez područek, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 125 x 125 cm
2APELEL		120 x 94 nebo 96 x 92 cm
69		2-seďák s funkcí trapézového příčného lůžka, bez područek, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 125 x 125 cm
2APEREL		120 x 94 nebo 96 x 92 cm
TABURET		
70		Taburet, s trvalým čalouněním, pouze se sedákem z polyéterové pěny
Ho		58 x 45 nebo 47 x 58 cm
71		Taburet, vyklápěcí, pouze se sedákem z polyéterové pěny
HoF		58 x 45 nebo 47 x 58 cm
72		XXL-taburet, s trvalým čalouněním, pouze se sedákem z polyéterové pěny
XXL Ho		130 x 45 nebo 47 x 65 cm
73		XXL-taburet, vyklápěcí, pouze se sedákem z polyéterové pěny
XXL HoF		130 x 45 nebo 47 x 65 cm
PODHLAVNÍK		
74		Podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem (nelze objednat samostatně předvrtání)
Podhlavník KS		47 x 23 x 11 cm
74.1		Příprava pro podhlavník KS "pouze pouzdra bez podhlavníku" (volitelné pro každou pozici podhlavníku) Do objednávky nutno uvést umístění!
Příplatek za přípravu pro podhlavník KS		
POLŠTÁŘ		
75		Polštář
Polštář 40 x 40		40 x 40 cm
76		Polštář
Polštář 50 x 50		50 x 50 cm
PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY		
77		Příplatek za sklopnou područkou, možné pouze v kombinaci se područkou A Sledujte označení u jednotlivých elementů / objednávat se musí pro celý element, cena je uvedena za jeden kus
Příplatek LAL sklopná područka		
78		Příplatek za lůžko se stálým potahem

Rozměry uvedené v tabulce jsou v pořadí: šířka x výška x hloubka

Rozměr s „pomlčkou (x - x)“ je údaj od-do.

Rozměr s „nebo (x nebo x)“ je údaj ovlivnitelný, např. výškou nohou.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY



Jak správně vyčistit a následně ošetřit potahovou kůži sedačky?

Aby si kůže zachovala svou atraktivitu, zůstala příjemně jemná na dotek a současně si dlouhodobě zachovala svou přirozenost, vyžaduje pravidelné ošetření. To však může být účinné pouze za předpokladu, že jsou póry kůže důkladně vyčištěny a impregnovány. Proto našim zákazníkům nabízíme možnost zakoupení vysoce kvalitních prostředků na ošetřování kůže sedacích souprav KERALUX Leather Care Set P. Je to perfektní kombinace především pro hladké pigmentované kůže.

KERALUX LEATHER CARE SET (impregnační sada na kůži)

KERALUX Soft Cleaner

uvolní póry kůže velice šetrně a důkladně odstraní všechny nečistoty, kterými se póry zanesly běžným používáním kožené sedací soupravy. Tím se umožní lepší proniknutí následně aplikovaného impregnačního prostředku do kůže.

Použití:

Před použitím KERALUX Soft Cleaneru lahvičku velmi dobře protřepejte a naneste malé množství na houbičku, která je součástí setu. Pozor, nikdy nenanášejte čisticidlo přímo na kůži sedací soupravy. Krouživým pohybem po povrchu kůže odstraňte její zašpinění. Občas propláchněte houbičku ve vlažné vodě a znovu na ní naneste malé množství čistícího prostředku. Na silně znečištěných místech nechte pěnu působit déle. Potom kůži otřete bavlněným hadříkem. Kůži čistěte vždy v celé ploše, tzn. od švu ke švu. Neprovádějte lokální čištění v místě znečištění. Následně nechte kůži dobře oschnout.

TIP PRO VÁS: Pro zabránění nežádoucího působení vodního kamene při čištění použijte vždy pouze destilovanou vodu.

KERALUX Care Lotion P

Po důkladném vyčištění kůže, je třeba její povrch ošetřit impregnačním prostředkem KERALUX Care Lotion P, který dodává kůži optimální hydrataci, vláčnost a zároveň ji impregnuje. Je součástí tohoto setu. KERALUX Care Lotion P dodává ochranný UV filtr, který zabráňuje vyblednutí barvy kůže. Dále je obohacen o antioxidační složku, která přispívá k dlouhé životnosti kůže sedací soupravy.

Použití:

Lahvičku s prostředkem důkladně protřepejte a naneste malé množství KERALUX Care Lotion P na hadřík. Promněte a lehkými krouživými pohyby naneste v tenké vrstvě na předem důkladně vyčištěnou potahovou kůži sedačky. Případný přebytek ošetřujícího mléka setřete bavlněným hadříkem, dokud nezaschne. Takto ošetřená potahová kůže sedací soupravy je nejlépe vyčištěna a současně dobře chráněna před předčasným vyblednutím.

Doporučení čištění a následné impregnační ošetření kožené sedací soupravy prostředky



Služby od A do Z

2D grafický návrh a poradenská služba – ZDARMA

Vyškolený personál našich prodejen pro vás připraví 2D grafický návrh sestavy sedací soupravy dle vašich prostorových s funkčních požadavků. Navíc Vám poradí s výběrem nejvhodnějšího typu sedací soupravy a jejího potahového materiálu, včetně údržby.

Doprava, vymošení a montáž – ZDARMA

Sedací soupravu vám dovezeme přímo z výroby vlastními firemními vozy a kvalifikovanými firemními pracovníky po celé ČR a SR. Sedací soupravu vám naši kvalifikovaní pracovníci vynesou až do bytu nebo domu a namístě smontují.

Likvidace obalů – ZDARMA

Zajistíme likvidaci obalů z námi dovezeného nábytku.

Likvidace staré sedací soupravy – ZDARMA

Starou sedací soupravu pracovníci naší firmy rozmontují, odvezou a odborně zlikvidují dle ekologických požadavků na likvidace.



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

■ MONTERO®