



DABO L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

MONTERO®

U nás si vyberete z více než
100 odstínů
kvalitních
přírodních kůží

Sedačka, která se přizpůsobí Vám...

Dabo L je sedací souprava poskytující na výběr ze dvou různých výplní čalounění – výplň z vysoce kvalitní studené pěny položené na vlnitých pružinách v kovovém rámu s měkčí tuhostí sedu, nebo Super-Bonell pružinové jádro pokryté vrstvou studené pěny s tvrdší tuhostí sedu – za stejnou cenu. Výplň se specifikuje při objednávce. Standardně se tato sedačka dodává s měkčí tuhostí sedu ze studené pěny na vlnitých pružinách.

Jedná se o klasickou sedací soupravu se dvěma výškami sedu na výběr a vysokými opěrnými polštáři. Kostra je z tvrdého bukového dřeva.



DABO L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

MONTERO®


3+2+1

Vysoká variabilita sedací soupravy Dabo L umožňuje i klasickou sestavu z volně stojících prvků v různých kombinacích.

Základní rozměry sedací soupravy:

Výška:	94 nebo 96 cm
Hloubka:	92 cm
Výška sedu:	45 nebo 47 cm
Hloubka sedu:	54 cm
Područka A:	19 cm
Sklopná područka LAL:	19 – 32 cm
Područka B:	25 cm
Křeslo – područka B:	21 cm

2 typy područek:





DABO L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA



Plocha lůžka

Standardně je plocha lůžka potažena kvalitním matracovým potahem a opatřena kovovou úchytkou. Na přání zákazníka lze potáhnout plochu lůžka stejnou potahovou kůží.

Záleží na každém detailu...

Dřevěná noha

výška 3,5 cm
prvky s nižší světlou výškou,
područka vpředu a vzadu



výška 11/13 cm
u elementů s větší
světlou výškou

natur
olše
antik
černá
dub bianco

Kovová noha

výška 3,5 cm
prvky s nižší světlou výškou,
područka vpředu a vzadu



výška 11/13 cm
u elementů s větší
světlou výškou

POZNÁMKA:

11 cm
standardní výška sedu 45 cm

13 cm
výška sedu 47 cm



Plocha lůžka je dostatečně velká pro pohodlné
nouzové přespání nečekané návštěvy.

Sklopná područka



Podhlavník
s nastavitelnou výškou a sklonem



Relaxační polohování opěrných polštářů v rohu sedací soupravy





DABO L

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

Úložné prostory

Úložný prostor zásuvka a vyklápěcí kanape s úložným prostorem jsou ukázkou toho, že sedačka nemusí být jen pohodlná a krásná, ale také praktická



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY


MONTERO®










Křeslo

Křeslo k sedací soupravě Dabo L můžete nechat vybavit podhlavníkem s nastavitelnou výškou a sklonem. V nabídce je k dispozici i křeslo s výsuvnou podnožkou.








Číslo	Zobrazení	Popis
SOFA / KANAPE		
5		3-seďák (dvoudílné sedáky designy)
3		
	216 x 94 nebo 96 x 92 cm	
5.1		3-seďák s relaxačním výsuvem (dvoudílné sedáky designy)
3RA		
	216 x 94 nebo 96 x 92 cm	
6		2,5-seďák
2,5		
	188 x 94 nebo 96 x 92 cm	
7		2-seďák; potažení zadní části
2		
	158 x 94 nebo 96 x 92 cm	
8		2-seďák s úložným prostorem; potažení zadní části
2S		
	158 x 94 nebo 96 x 92 cm	
KŘESLO		
9		Křeslo, potažení zadní části, není se skloupnou područkou
1		
	94 x 94 nebo 96 x 92 cm	
TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /		
10		Křeslo s výsuvným taburetem, potažení zadní části, není možné se skloupnou područkou
1Ho		
	94 x 94 nebo 96 x 92 cm	
KONCOVÝ PRVEK		
11		3-seďák područka vlevo nebo vpravo
3L		
	197 x 94 nebo 96 x 92 cm	
12		3-seďák područka vlevo nebo vpravo
3R		
	197 x 94 nebo 96 x 92 cm	
13		2,5-seďák, područka vlevo nebo vpravo
2,5L		
	169 x 94 nebo 96 x 92 cm	
14		2,5-seďák, područka vlevo nebo vpravo
2,5R		
	169 x 94 nebo 96 x 92 cm	
15		2-seďák, područka vlevo nebo vpravo
2L		
	139 x 94 nebo 96 x 92 cm	
16		2-seďák, područka vlevo nebo vpravo
2R		
	139 x 94 nebo 96 x 92 cm	

č. Artikel	Zobrazení	Popis
17		2-seďák s úložným prostorem, područka vlevo nebo vpravo
2SL		
	139 x 94 nebo 96 x 92 cm	
18		2-seďák s úložným prostorem, područka vlevo nebo vpravo
2SR		
	139 x 94 nebo 96 x 92 cm	
19		1,5-seďák, područka vlevo nebo vpravo
1,5L		
	101 x 94 nebo 96 x 92 cm	
20		1,5-seďák, područka vlevo nebo vpravo
1,5R		
	101 x 94 nebo 96 x 92 cm	
21		1,5-seďák s úložným prostorem, područka vlevo nebo vpravo
1,5SL		
	101 x 94 nebo 96 x 92 cm	
22		1,5-seďák s úložným prostorem, područka vlevo nebo vpravo
1,5SR		
	101 x 94 nebo 96 x 92 cm	
23		1-seďák, područka vlevo nebo vpravo; není v kombinaci s rohem- /příčné lůžko-kombinace
1L		
	81 x 94 nebo 96 x 92 cm	
24		1-seďák, područka vlevo nebo vpravo; není v kombinaci s rohem- /příčné lůžko-kombinace
1R		
	81 x 94 nebo 96 x 92 cm	
27		Přistávací taburet vlevo nebo vpravo, není možné přímo u rohu, není samostatně stavitelný
AhoL		
	53 x 94 nebo 96 x 92 cm	
28		Přistávací taburet vlevo nebo vpravo, není možné přímo u rohu, není samostatně stavitelný
AhoR		
	53 x 94 nebo 96 x 92 cm	
29		Přistávací taburet vyklápěcí vlevo nebo vpravo, není možné přímo u rohu, není samostatně stavitelný!
AhoFL		
	53 x 94 nebo 96 x 92 cm	
30		Přistávací taburet vyklápěcí vlevo nebo vpravo, není možné přímo u rohu, není samostatně stavitelný!
AhoFR		
	53 x 94 nebo 96 x 92 cm	
31		Kanape, područka vlevo nebo vpravo
CanL		
	87 x 94 nebo 96 x 164 cm	

č. artikl	Zobrazení	Popis
32		Kanape, područka vlevo nebo vpravo
CanR		
	87 x 94 nebo 96 x 164 cm	
33		Kanape rozkládací s integrovaným úložným prostorem, područka vlevo nebo vpravo; není možné se sklopnou područkou
CanFL		
	87 x 94 nebo 96 x 164 cm	
34		Kanape rozkládací s integrovaným úložným prostorem, područka vlevo nebo vpravo; není možné se sklopnou područkou
CanFR		
	87 x 94 nebo 96 x 164 cm	
35		Kanape s ručně přestavitelnou relaxační funkcí, područka vlevo nebo vpravo, není možné se sklopnou područkou, nutná vzdálenost 10 cm od stěny (s podhlavníkem cca 35 cm)
CanMoL		
	87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm	
36		Kanape s ručně přestavitelnou relaxační funkcí, područka vlevo nebo vpravo, není možné se sklopnou područkou, nutná vzdálenost 10 cm od stěny (s podhlavníkem cca 35 cm)
CanMoR		
	87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm	
36.1		Kanape s ručně přestavitelnou relaxační funkcí, područka vlevo nebo vpravo, není možné se sklopnou područkou (nutná vzdálenost 10 cm od stěny, s podhlavníkem 35 cm)
CanManL		
	87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm	
36.2		Kanape s ručně přestavitelnou relaxační funkcí, područka vlevo nebo vpravo, není možné se sklopnou područkou (nutná vzdálenost 10 cm od stěny, s podhlavníkem 35 cm)
CanManR		
	87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm	
MEZIPRVEK		
37		3-seďák bez područek
3EL		
	178 x 94 nebo 96 x 92 cm	
38		2,5-seďák bez područek
2,5EL		
	150 x 94 nebo 96 x 92 cm	
39		2-seďák bez područek
2EL		
	120 x 94 nebo 96 x 92 cm	

č. Artikel	Zobrazení	Popis
40		2-sedák s úložným prostorem, bez područěk
2SEL		
	120 x 94 nebo 96 x 92 cm	
41		1,5-sedák bez područěk
1,5SEL		
	82 x 94 nebo 96 x 92 cm	
42		1,5-sedák s úložným prostorem, bez područěk
1,5SEL		
	82 x 94 nebo 96 x 92 cm	
43		1-sedák bez područěk
1EL		
	62 x 94 nebo 96 x 92 cm	
ROH		
45		Špičatý roh, není možné s trapezovým příčným lůžkem
SE		
	87 x 94 nebo 96 x 87 cm	
46		Špičatý roh s oboustranným relaxačním opěradlem (bez opření o stěnu), není možné s trapezovým příčným lůžkem
SERR		
	87 x 94 nebo 96 x 87 cm	
47		Oblý roh možné pouze v kombinaci se sestavnými prvky bez lůžkové úpravy
RE		
	100 x 94 nebo 96 x 100 cm	
48		Oblý roh s oboustranným relaxačním opěradlem (bez opření o stěnu), možné pouze v kombinaci se sestavnými prvky bez lůžkové úpravy
RERR		
	100 x 94 nebo 96 x 100 cm	
49		Trapezový roh vlevo, možné pouze v kombinaci s trapezovým příčným lůžkem
PEL		
	100 x 94 nebo 96 x 100 cm	
50		Trapezový roh vpravo, možné pouze v kombinaci s trapezovým příčným lůžkem
PER		
	100 x 94 nebo 96 x 100 cm	
51		Trapezový roh vlevo s oboustranným relaxačním opěradlem (bez opření o stěnu), možné pouze v kombinaci s trapezovým příčným lůžkem
PELRR		
	100 x 94 nebo 96 x 100 cm	
52		Trapezový roh vpravo s oboustranným relaxačním opěradlem (bez opření o stěnu), možné pouze v kombinaci s trapezovým příčným lůžkem
PERRR		
	100 x 94 nebo 96 x 100 cm	
SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA		
53		3-sedák s funkcí příčné lůžka, područka vlevo, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapí; Plocha lůžka: 224 x 125 cm
3AL		
	197 x 94 nebo 96 x 92 cm	

č. Artikel	Zobrazení	Popis
54		3-seďák s funkcí příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapí; Plocha lůžka: 224 x 125 cm
3AR	197 x 94 nebo 96 x 92 cm	
55		3-seďák s funkcí příčného lůžka, bez područek, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapí; Plocha lůžka: 170 x 125 cm
3AEL	178 x 94 nebo 96 x 92 cm	
56		2,5-seďák s funkcí příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapí; Plocha lůžka: 196 x 125 cm;
2,5AL	169 x 94 nebo 96 x 92 cm	
57		2,5-seďák s funkcí příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapí; Plocha lůžka: 196 x 125 cm;
2,5AR	169 x 94 nebo 96 x 92 cm	
58		2,5-seďák s funkcí příčného lůžka, bez područek, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapí; Plocha lůžka: 142 x 125 cm
2,5AEL	150 x 94 nebo 96 x 92 cm	
59		2-seďák s funkcí příčného lůžka, bez područek, možné pouze v kombinaci se špičatými rohy nebo kanapí; Plocha lůžka: 112 x 125 cm
2AEL	120 x 94 nebo 96 x 92 cm	
60		3-seďák s funkcí trapezového příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci s trapezovými rohy; Plocha lůžka: 237 x 125 cm
3APEL	197 x 94 nebo 96 x 92 cm	
61		3-seďák s funkcí trapezového příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci s trapezovými rohy; Plocha lůžka: 237 x 125 cm
3APER	197 x 94 nebo 96 x 92 cm	
62		3-seďák s funkcí trapezového příčného lůžka bez područek, možné pouze v kombinaci s trapezovými rohy; Plocha lůžka: 183 x 125 cm
3APELEL	178 x 94 nebo 96 x 92 cm	
63		3-seďák s funkcí trapezového příčného lůžka bez područek, možné pouze v kombinaci s trapezovými rohy; Plocha lůžka: 183 x 125 cm
3APEREL	178 x 94 nebo 96 x 92 cm	
64		2,5-seďák s funkcí trapezového příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci s trapezovými rohy; Plocha lůžka: 209 x 125 cm
2,5APEL	169 x 94 nebo 96 x 92 cm	
65		2,5-seďák s funkcí trapezového příčného lůžka, područka vpravo, možné pouze v kombinaci s trapezovými rohy; Plocha lůžka: 209 x 125 cm
2,5APER	169 x 94 nebo 96 x 92 cm	
66		2,5-seďák s funkcí trapezového příčného lůžka, bez područek, možné pouze v kombinaci s trapezovými rohy; Plocha lůžka: 155 x 125 cm
2,5APELEL	150 x 94 nebo 96 x 92 cm	

č. Artikel	Zobrazení	Popis
67		2,5-sedák s funkcí trapézového příčného lůžka, bez podrůček, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 155 x 125 cm
2,5APEREL	150 x 94 nebo 96 x 92 cm	
68		2-sedák s funkcí trapézového příčného lůžka, bez podrůček, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 125 x 125 cm
2APEREL	120 x 94 nebo 96 x 92 cm	
69		2-sedák s funkcí trapézového příčného lůžka, bez podrůček, možné pouze v kombinaci s trapézovými rohy; Plocha lůžka: 125 x 125 cm
2APEREL	120 x 94 nebo 96 x 92 cm	
TABURET		
70		Taburet, s trvalým čalouněním, pouze se sedákem z polyéterové pěny
Ho	58 x 45 x 58 cm	
71		Taburet, vyklápěcí, pouze se sedákem z polyéterové pěny
HoF	58 x 45 x 58 cm	
72		XXL-Taburet, s trvalým; čalouněním, pouze se sedákem z polyéterové pěny
XXL Ho	130 x 45 x 65 cm	
73		XXL-Taburet, vyklápěcí, pouze se sedákem z polyéterové pěny
XXL HoF	130 x 45 x 65 cm	
PODHLAVNÍK		
74		Podhlavník s nastavitelnou výškou a sklonem (nežije objednat samostatné předvrtání)
Podhlavník KS	47 x 23 x 11 cm	
74.01		Podhlavník Premium s nastavitelnou výškou a sklonem, vč. pouzder
Podhlavník Premium PKS	50 x 28 x 23 cm	
74.1		Příprava pro podhlavník KS "pouze pouzdra bez podhlavníku" (volitelné pro každou pozici podhlavníku) Do objednávký nutno uvést umístění!
Příplatek za předvrtání pro KS		
POLŠTÁŘ		
75		Polštář 40x40 cm
Polštář 40 x 40	40 x 40 cm	
76		Polštář 50x50 cm
Polštář 50 x 50	50 x 50 cm	
PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY		
77		Příplatek za sklopnou podrůčku, možné pouze v kombinaci se podrůčkou A, Sledujte označení u jednotlivých elementů / objednávat se musí pro celý element, cena je uvedena za 1 ks
Příplatek LAL Sklopná podrůčka		
78		Příplatek za potažení lůžka hlavním potahovým materiálem
Příplatek za potažení lůžka		

**Rozměry uvedené v tabulce jsou v pořadí:
šířka x výška x hloubka**

Rozměr s „pomlčkou ($x - x$)“ je údaj od-do.
Rozměr s „nebo (x nebo x)“ je údaj
ovlivnitelný, např. výškou nohou.



Jak správně vyčistit a následně ošetřit potahovou kůži sedačky?

Aby si kůže zachovala svou atraktivitu, zůstala příjemně jemná na dotek a současně si dlouhodobě zachovala svou přirozenost, vyžaduje pravidelné ošetření. To však může být účinné pouze za předpokladu, že jsou póry kůže důkladně vyčištěny a impregnovány. Proto našim zákazníkům nabízíme možnost zakoupení vysoce kvalitních prostředků na ošetřování kůže sedacích souprav KERALUX Leather Care Set P. Je to perfektní kombinace především pro hladké pigmentované kůže.

KERALUX LEATHER CARE SET



KERALUX Soft Cleaner

uvolní póry kůže velice šetrně a důkladně odstraní všechny nečistoty, kterými se póry zanesly běžným používáním kožené sedací soupravy. Tím se umožní lepší proniknutí následně aplikovaného impregnačního prostředku do kůže.

Použití:

Před použitím KERALUX Soft Cleaneru lahvičku velmi dobře protřepejte a naneste malé množství na houbičku, která je součástí setu. Pozor, nikdy nenanásejte čisticído přímo na kůži sedací soupravy. Krouživým pohybem po povrchu kůže odstraňte její zašpinění. Občas propláchněte houbičku ve vlažné vodě a znovu na ní naneste malé množství čisticího prostředku. Na silně znečištěných místech nechte pěnu působit déle. Potom kůži otřete bavlněným hadříkem. Kůži čistěte vždy v celé ploše, tzn. od švu ke švu. Neprovádějte lokální čištění v místě znečištění. Následně nechte kůži dobře oschnout.

TIP PRO VÁS: Pro zabránění nežádoucího působení vodního kamene při čištění použijte vždy pouze destilovanou vodu.

KERALUX Care Lotion P

Po důkladném vyčištění kůže, je třeba její povrch ošetřit impregnačním prostředkem KERALUX Care Lotion P, který dodává kůži optimální hydrataci, vláčnost a zároveň ji impregnuje. Je součástí tohoto setu. KERALUX Care Lotion P dodává ochranný UV filtr, který zabráňuje vyblednutí barvy kůže. Dále je obohacen o antioxidační složku, která přispívá k dlouhé životnosti kůže sedací soupravy.

Použití:

Lahvičku s prostředkem důkladně protřepejte a naneste malé množství KERALUX Care Lotion P na hadřík. Promněte a lehkými kruhovými pohyby naneste v tenké vrstvě na předem důkladně vyčištěnou potahovou kůži sedáčky. Případný přebytek ošetřujícího mléka setřete bavlněným hadříkem, dokud nezaschl. Takto ošetřená potahová kůže sedací soupravy je nejlépe vyčištěna a současně dobře chráněna před předčasným vyblednutím.

Doporučení čištění a následné impregnační ošetření kožené sedací soupravy prostředky KERALUX Leather Care je optimální provádět 2x ročně.